


System-Einzelschrank SE 8

Lackiert Handbuch 33, Seite 98

Edelstahl Handbuch 33, Seite 195



Einzelheit Y (nur bei SE 5842.500 und SE 5846.500)


Eintürig

Best.-Nr. SE		Breitenmaße mm									Höhenmaße mm								Tiefenmaße mm						Montageplatten mm	
Lackiert	Edelstahl	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5830.500	—	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5 — 356,5	499	1696
5831.500	—	800	792	712	792	675	655	675	735	640	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5 — 356,5	699	1696
5832.500	—	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324	126,5 — 456,5	699	1896
5833.500	—	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126,5 — 456,5	699	1896
5834.500	5853.500	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126,5 — 556,5	699	1896
—	5850.500	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1600	1597	1512	1577,5	1475	1450	1430	810	405	275	312	240	324	126,5 — 356,5	499	1496
—	5851.500	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	505	375	412	340	424	126,5 — 456,5	499	1696
—	5852.500	800	792	712	792	675	655	675	735	640	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	505	375	412	340	424	126,5 — 456,5	699	1696
—	5854.500	1000	992	912	992	875	855	875	935	400	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5 — 356,5	899	1696

Schranksysteme

Edelstahl Handbuch 33. Seite 195


Montageplatte




T1 = Gesamttiefe
T2 = Strecke der Systemlochung/Lochabstand
Boden-Sockelbefestigung
T3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
T4 = Lichtes Maß der Bodenöffnung
T5 = Mitte Kranöse bis Mitte Kranöse
T6 = Mögliche Montagetiefe
(Montageplattenaufbau) bis 149 mm im
Raster 25 mm tiefenverstellbar

F = Gesamtbreite
G = Gesamthöhe


Profil-Querschnitt



Raster-Systemlockung




Gehäuseecke oben



- 1 Breite
- 2 Höhe
- 3 Tiefe

Gehäuseecke unten



Zweitürig

Best.-Nr. SE		Breitenmaße mm									Höhenmaße mm								Tiefenmaße mm						Montageplatten mm	
Lackiert	Edelstahl	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5840.500	—	1000	492	912	992	875	355	375	935	400	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5 — 356,5	899	1696
5841.500	—	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324		1099	1696
5842.500	—	1600	792	1512	792	1475	655	675	1535	690	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324		1499	1696
5843.500	—	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324		1099	1896
5844.500	5855.500	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126,5 — 456,5	1099	1896
5845.500	—	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126,5 —	1099	1896
5846.500	—	1800	892	1712	892	1675	755	775	1735	790	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	556,5	1699	1896