

Schaltschränke




Ex-Gehäuse KEL

Kunststoff

Handbuch 33, Seite 199

KEL 9201.600, KEL 9202.600
mit nur einem Vorreiber mittig

Montageplatte



B6 = Breitenabstand Wandbefestigungsbohrung

H6 = Höhenabstand Wandbefestigungsbohrung

1 Nur KEL 9201.600, KEL 9202.600

X Türinnenansicht


Best.-Nr. KEL	Breitenmaße mm							Höhenmaße mm						Tiefenmaße mm			Materialstärke mm			Montage- platten mm	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T3	T4	m1	m2	m3	F1	G1
9201.600	200	140	150	–	100	150	25	300	280	256	200	245	250	150	80 – 110/117	119	2,0	3,0	3,0	145	250
9202.600	250	190	200	75	150	200	50	350	330	306	250	295	300	150	80 – 110/117	119	2,0	3,0	3,0	195	300
9203.600	300	240	249	100	200	250	50	400	380	355	300	345	350	200	80 – 160/167	169	2,0	3,0	3,0	245	350
9204.600	400	340	348	200	300	350	100	400	380	354	300	345	350	200	80 – 159/166	168,5	2,5	3,2	3,2	345	350
9205.600	400	340	348	200	300	350	100	600	580	554	500	545	550	200	80 – 158/165	168	2,5	3,5	3,5	345	550
9206.600	600	540	548	400	500	550	200	600	580	554	500	545	550	200	80 – 158/165	168	2,5	3,5	3,5	545	550
9207.600	500	440	434	300	400	450	150	500	480	454	400	445	450	300	80 – 258/265	268	2,5	3,5	3,5	417	450

Kunststoff



Handbuch 33, Seite 199

KEL 9208.600, KEL 9209.600

Montageplatte



X Türinnenansicht



1) Stufenlos mit Montageplatten-Tiefenverstellung KS 1491.000

2) Bei Montage auf Stehbolzen direkt auf der Unterlegscheibe vor der Einpressmutter

B6 = Breitenabstand
Wandbefestigungsbohrung

H6 = Höhenabstand
Wandbefestigungsbohrung

Best.-Nr. KEL	Breitenmaße mm						Höhenmaße mm						Materialstärke mm			Montageplatten mm	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	m1	m2	m3	F1	G1
9208.600	600	485	533	400	500	550	800	780	753	700	740	750	3	3,7	3,7	517	750
9209.600	800	685	733	600	700	750	1000	980	953	900	940	950	3	3,7	4,0	717	950