

# Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

## ► Rittal – IT-новинка 2013 Шкафы TS-IT со степенью защиты IP 55



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Сетевые/серверные шкафы TS-IT со степенью защиты IP 55



**НОВИНКА!**

ИТ-питание стр. 382, монтаж системы стр. 539, мониторинг стр. 767 каталога 33. Контроль микроклимата стр. 35 ИТ-новинки 2013

**Материал:**

- Листовая сталь
- Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм

**Поверхность:**

- Каркас шкафа: грунтовка
- Внутренний монтаж: грунтовка
- Двери и крыша: порошковое покрытие

- Панели основания: оцинкованные

**Цвет:**

- Рама и плоские элементы: RAL 7035
- Внутренний монтаж: RAL 9005

**Степень защиты по EN 60 529:**

- IP 55, в сочетании с боковыми стенками на винтах при отдельной установке

**Комплект поставки:**

в зависимости от продукта, см. таблицу

**Расстояние между плоскостями при поставке:**

- Глубина 800: 545 мм
- Глубина 1000: 745 мм

**Нагрузочная способность 19" плоскости:**

15 000 Н

**Сертификаты:**

- UL
- cUL

**Детальные чертежи:**

по запросу  
На фотографии показан пример комплектации, может не соответствовать форме поставки

## С обзорной дверью для систем контроля микроклимата стойки

ЕВ	Кол-во	42	42	42	47	Стр.
Ширина, мм		800	800	800	800	
Высота, мм		2000	2000	2000	2200	
Глубина, мм		800	800	1000	1000	
Алюминиевая обзорная дверь спереди с шарнирами 180°	1 шт.	■	■	■	■	
Стальная дверь сзади с шарнирами 180°	1 шт.	■	■	■	■	
482,6 мм (19") крепежная плоскость (профильные шины спереди и сзади с регулируемой глубиной, с фиксаторами)	2 шт.	■	■	■	■	
Запирание спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E	1 шт.	■	■	■	■	
Рама основания, закрытая многосекционной панелью основания	1 шт.	■	■	■	■	
Потолочная панель, цельная, закрытая	1 шт.	■	■	■	■	
Вкл. боковые стенки	2 шт.	–	■	–	–	
Цоколь	1 шт.	–	■	–	–	
<b>Арт. № DK</b>		<b>5507.130</b>	<b>5507.150</b>	<b>5509.130</b>	<b>5514.130</b>	

**В комплекте поставки, не смонтированы**

Комплект заземления с центральной точкой заземления	1 компл.	■	■	■	■	
Винты с внутренней звездочкой M5, закладные гайки M5, с контактированием	50 шт.	■	■	■	■	
Уплотнение для соединения шкафов в линейку, а также для панелей основания	1 шт.	■	■	■	■	

**Комплектующие**

Боковые стенки, на винтах, IP 55	2 шт.	8108.235	■	8100.235	по запросу	567 <sup>1)</sup>
Цоколь закрытый Flex-Block, 100 мм	1 шт.	8001.880	■	8001.800	8001.800	540 <sup>1)</sup>
Воздуховодная панель	1 шт.	5501.815	5501.815	5501.815	5501.835	26 <sup>2)</sup>
Приборные полки, с изменяемой глубиной	1 шт.	см. страницу 21 <sup>2)</sup>				
Приборные полки, выдвигаемые	1 шт.	см. страницу 22 <sup>2)</sup>				
Направляющие шины, жесткий монтаж	2 шт.	см. страницу 26 <sup>2)</sup>				
Направляющие шины, с изменяемой глубиной	2 шт.	5501.460	5501.460	5501.480	5501.480	27 <sup>2)</sup>
Кабельная трасса	1 шт.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	23 <sup>2)</sup>
Кабельный канал	1 шт.	5502.105	5502.105	5502.105	5502.145	22 <sup>2)</sup>
Кабельная гребенка		см. страницу 22 <sup>2)</sup>				
Кабельная распределительная панель		см. со страницы 24 <sup>2)</sup>				
Кабельные органайзеры		см. страницу 23 <sup>2)</sup>				
Электрораспределение PDU		см. со страницы 91 <sup>2)</sup>				

■ Входит в комплект поставки. <sup>1)</sup> См. каталог 33. <sup>2)</sup> См. каталог «Новинки 2012».