

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Hygienic Design – HD 1315.600

Stand : 19.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig – HD 1315.600

erstellt am: 19.09.2020 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	Dachneigung 30° nach vorne
Material:	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Montageplatte: Stahlblech Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66 IP X9
Schutzart NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
IK-Code:	IK08
Lieferumfang:	Gehäuse rundum geschlossen Tür mit eingesteckter Dichtung Türanschlag rechts, auf links wechselbar Montageplatte
Produktänderung:	Der Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig erhält die neue Montageplatte des Kompakt-Schaltschrank AX.
Grundmaterial:	Edelstahl

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 810 mm Höhe (vorn): 650 mm Höhe hinten: 821 mm Tiefe: 300 mm
Montageplatte:	Breite: 750 mm Höhe: 575 mm
Türöffnungswinkel:	125°
Anzahl Vorreiberverschlüsse:	2
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	39 kg
EAN:	4028177815667
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeschreibung:	HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 810x650(H1)x821(H2)x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit schamierter Tür und Silikondichtung

Approbationen

Approbationen:	UL + C-UL
Zertifikate:	EAC Schutzart
Erklärungen:	Konformitätserklärung