

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **HSK-M-Ex-d – SZ** **1622120071**

Stand : 26.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# HSK-M-Ex-d – SZ 1622120071

erstellt am: 26.09.2020 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsarmaturen für druckfeste Gehäuse aus vernickeltem Messing
<b>Ausführung:</b>	gerade
<b>Material:</b>	Messing Klemmeinsatz aus Polyamid O-Ring: FKM
<b>Oberfläche:</b>	vernickelt (matt)
<b>Farbe:</b>	Sonstige

## Produktmerkmale

<b>Gewinde:</b>	Ausführung: NPT Typ: 1/2 Zoll
<b>Gewindelänge:</b>	15 mm
<b>Min. Kabeldurchmesser:</b>	7 mm
<b>Max. Kabeldurchmesser:</b>	12 mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	Betrieb (Umgebung): -60 °C...+105 °C
<b>Schlüsselweite:</b>	24 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Glasfaserverstärkt:</b>	Nein
<b>Schlagfest:</b>	Ja
<b>Biegeschutz:</b>	Nein
<b>Flachkabelverschraubung:</b>	Nein
<b>Teilbare Verschraubung:</b>	Nein
<b>Mehrfachdichteinsatz:</b>	Nein
<b>Mit Gegenmutter:</b>	Nein
<b>Explosionsgeprüfte Ausführung:</b>	Ja
<b>Für EX-Zone Gas:</b>	1, 2
<b>Verpackungseinheit:</b>	50 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	47 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000441
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27149109
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27149109
<b>Produktbeschreibung:</b>	HSK-M-Ex-d NPT1/2" für Kabel 7-12 mm Ms vernickelt / -60 °C - 105 °C