

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **HSK-M-PVDF-Ex-d – SZ 1634400050**

Stand : 22.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# HSK-M-PVDF-Ex-d – SZ 1634400050

erstellt am: 22.09.2020 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für druckfeste Gehäuse aus vernickeltem Messing für Chemie- und Hochtemperaturanwendungen.

**Ausführung:** gerade

**Material:** Messing  
Klemmeinsatz aus PVDF  
O-Ring: FKM

**Oberfläche:** vernickelt (matt)

**Farbe:** Sonstige

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** IP 68 (10 bar)  
IP 69K

## Produktmerkmale

**Gewinde:** Ausführung: metrisch  
Gewindemaß metrisch: 40

**Gewindelänge:** 14 mm

**Gewindesteigung:** 1,5 mm

**Min. Kabeldurchmesser:** 22 mm

**Max. Kabeldurchmesser:** 32 mm

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | Betrieb (Umgebung): -20 °C...+130 °C                                       |
| <b>Schlüsselweite:</b>                | 50 mm  |
| <b>Halogenfrei:</b>                   | Ja   |
| <b>Glasfaserverstärkt:</b>            | Nein   |
| <b>Schlagfest:</b>                    | Ja   |
| <b>Biegeschutz:</b>                   | Nein   |
| <b>Flachkabelverschraubung:</b>       | Nein   |
| <b>Teilbare Verschraubung:</b>        | Nein   |
| <b>Mehrfachdichteinsatz:</b>          | Nein   |
| <b>Mit Gegenmutter:</b>               | Nein   |
| <b>Explosionsgeprüfte Ausführung:</b> | Ja   |
| <b>Für EX-Zone Gas:</b>               | 1, 2   |
| <b>Verpackungseinheit:</b>            | 10 St.   |
| <b>Gewicht/VE:</b>                    | 219 kg   |
| <b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>     | 0  |
| <b>ETIM 6.0:</b>                      | EC000441   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                | 27149109   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                | 27149109   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>           | HSK-M-PVDF-Ex-d M40x1,5 für Kabel 22-32 mm Ms vernickelt / -20 °C - 130 °C |