

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Data Center Container DCC – DK 7857.958

Stand : 09.12.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Data Center Container DCC – DK 7857.958

erstellt am: 09.12.2019 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Lieferumfang:	Schwerlast Doppelboden Plug & play Energieverteilung Sicherheitstür WK2 Hartschotts 3 x DN200 DET-AC XL Brandmelde- und Löschanlage Direct Free Cooling
Optionen:	Höhere Racks (47 HE) Rack Stromversorgung (PSM, PDM) Monitoring Paket (CMC) Sicherheitstür WK3 Zusätzliche Hartschotts Metall-Sonnenschutz Zutrittssysteme, Zugangstür (Tastatur, Codekarte) Monitoring und Management (CMC, RiZone) USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung DET-AC XL Brandmelde- und Löschanlage
Technische Daten:	Brandschutz: Brandschutz Innenverkleidung: F30, optional F90 in Anlehnung an DIN 4102/EN 1363, bauteilgeprüft Schottsystem: Typ: Hartschott DN200 Schottsystem: Abmessung Packraum: 120 x 120 mm Doppelboden: Unterkonstruktion: Schaltwarte Doppelboden: Anzahl Schlitzplatten abhängig von Rackanzahl Doppelboden: Gesamtaufbauhöhe: 300 mm Direkte freie Kühlung: Verfügbar als 10 kW Gerät Direkte freie Kühlung: Gezielte Kühlung mittels Kaltgang-Schottung
Energieverteilung:	Einspeisung: CEE-Wandgerätestecker 125 A, 3 Ph/N/PE, 400 V/50 Hz Maße Schrank (B x H x T): 600 x 2000 x 400 mm
Hinweis:	Verkettete Container, höhere Kühlleistungen, z. B. mittels LCP-Technologie oder mehr als sieben Racks – wir konzipieren Ihnen gerne Ihre individuellen Data Center Container. Fordern Sie den Rittal Data Center Container Projekterfassungsbogen an. Sie erhalten innerhalb weniger Tage schnell und einfach ein erstes Angebot. Projektierung auf Anfrage

Produktmerkmale

Version:	R1A
Redundanz Kühlung:	n+1
Abmessungen:	Breite: 3000 mm Höhe: 3250 mm Tiefe: 6058 mm
Nutzfläche:	15,2 m ²
Max. Anzahl Racks 42 HE:	Breite 600 mm: 6 Breite 800 mm: 4
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177689497
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207