

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur – AX IT 7643.350

Date d'édition : 4 août 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur – AX IT 7643.350

: 04.08.2020 www.rittal.com/be-fr



Description du produit

Description:	Coffret mural IT sur base AX, avec un indice de protection élevé, pour la mise en œuvre dans un milieu industriel.
Avantages:	<p>Coffret IT entièrement prémonté pour l'intégration immédiate des composants IT 19" grâce aux montants réglables en profondeur</p> <p>Une ossature soudée avec un habillage fermé de toutes parts assure une protection élevée des composants jusqu'à IP 66</p> <p>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible</p> <p>Volume intérieur maximal utile pour une construction extrêmement compacte</p> <p>Aménagement intérieur personnalisé</p> <p>La découpe maximale dans la base de l'armoire avec plaques passe-câbles optimisées agrandit l'espace pour le guidage de câbles jusqu'à 33 %</p> <p>Introduction aisée des câbles depuis le bas à travers la plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles intégrée</p>
Domaines d'application:	<p>Coffret IT pour la mise en œuvre dans un milieu industriel</p> <p>Intégration fiable et protégée de l'IT directement au niveau du process de votre site de production</p>
Possibilités de montage:	<p>Équerre de montage prémontée avec rail profilé en C pour la retenue des câbles</p> <p>Équerre de montage pour recevoir un rail de mise à la masse central</p> <p>Équerre de montage pour le montage d'un bandeau de prises 19"</p>
Matériau:	Tôle d'acier
Finition:	<p>Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée</p> <p>Aménagement intérieur : zingué</p>
Couleur de base:	RAL 7035

Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 10 (sur demande jusqu'à IP 66) Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée)
Composition de la livraison:	Baie IT prémontée avec porte montée sur charnières, fermée de toutes parts Serrure à panneton double de 3 mm Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles Montants 19" à l'avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm monté sur 4 rails d'équipement intérieur Équerres de montage Rail profilé en C monté sur le panneau arrière
Remarque:	Variante avec homologation UL disponible sur demande
Matériau de base:	Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 350 mm
Hauteur de montage pour les composants:	12 U
Profondeur de montage:	278 mm
Position des charnières:	à droite, réversible
Nombre de fermetures à verrouillage:	2
Modèle du dispositif de fermeture:	Verrouillage avec dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm
Nombre de serrures:	2
Taille de la plaque passe-câbles:	7
Nombre de plaques passe-câbles:	1
Unité d'emballage:	1 p.
EAN:	4028177942400
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500

eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Description du produit:	Coffret murale AX IT 19"-13U-IP 66,(LxHxP)600x600x350
Homologations	
Déclarations:	Déclaration de conformité