

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Thermoelectric Cooler

Totaal

koelvermogen/verwarmingscapaciteit

100 W – SK 3201.200

Stand : 22-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Thermoelectric Cooler Totaal koelvermogen/verwarmingscapaciteit 100 W – SK 3201.200

: 22.09.2020 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Krachtige, lichtgewicht thermo-elektrische koelers voor de klimatisering van bedieningsbehuizingen en compacte behuizingen.
Materiaal:	Apparaat: aluminium, geëloxeerd
Kleur:	Afdekkap: RAL 7015
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Levering:	Thermo-elektrisch koelaggregaat Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Montagetoehoren Filtermat USB-kabel A/B Boorsjabloon

Productkenmerken

Varianten:	wandmontage
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511:	L 35 L 35 bij 50 Hz: 100 W L 35 L 35 bij 60 Hz: 100 W
Warmtecapaciteit:	100 W
Luchtverplaatsing (vrijblazend):	Extern circuit: 132 m ³ /h

Intern circuit: 132 m³/h

Nominale spanning:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen:	Breedte: 125 mm Hoogte: 400 mm Diepte: 155 mm
Inbouwdiepte:	100 mm
Temperatuurbereik:	Temperatuurbereik (omgeving): -30 °C...+55 °C
Instelbereik:	Koelen: +5 °C...+55 °C Verwarmen: -10 °C...+20 °C
Aansluiting (elektrisch):	steekbare veerdrukaansluitklem
Nominale stroom max.:	1,9 A
Aanloopstroom (max.):	6,4 A
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid:	4 A
Voeding geïntegreerd:	ja
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	1
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	3,3 kg
EAN:	4028177598614
Douanetariefnummer:	84158300
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Productbeschrijving:	SK Thermoelectric Cooler, wandmontage, koelvermogen/verwarmingscapaciteit 100W, 100-240V 50/60Hz, 125x400x155 mm BxHxD

Toelatingen

Toelatingen:	Approval overview
---------------------	-------------------

Certificaten:	EAC
----------------------	-----

Toelichtingen:	Verklaring van conformiteit
-----------------------	-----------------------------