

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**Thermoelectric Cooler**

**Totaal**

**koelvermogen/verwarmingscapaciteit**

**100 W – SK 3201.300**

Stand : 1-okt-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Thermoelectric Cooler Totaal koelvermogen/verwarmingscapaciteit 100 W – SK 3201.300

: 01.10.2020 [www.rittal.com/be-nl](http://www.rittal.com/be-nl)



## Productbeschrijving

<b>Beschrijving:</b>	Krachtige, lichtgewicht thermo-elektrische koelers voor de klimatisering van bedieningsbehuizingen en compacte behuizingen.
<b>Materiaal:</b>	Apparaat: aluminium, geëloxeerd
<b>Kleur:</b>	Afdekkap: RAL 7015
<b>Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:</b>	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
<b>Levering:</b>	Thermo-elektrisch koelaggregaat Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Montagetoebehoren Filtermat USB-kabel A/B Boorsjabloon

## Productkenmerken

<b>Varianten:</b>	wandmontage
<b>Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511:</b>	L 35 L 35 bij DC: 100 W
<b>Warmtecapaciteit:</b>	100 W
<b>Luchtverplaatsing (vrijblazend):</b>	Extern circuit: 132 m <sup>3</sup> /h Intern circuit: 132 m <sup>3</sup> /h

<b>Nominale spanning:</b>	24 V (DC)
<b>Afmetingen:</b>	Breedte: 125 mm Hoogte: 400 mm Diepte: 155 mm
<b>Inbouwdiepte:</b>	100 mm
<b>Temperatuurbereik:</b>	Temperatuurbereik (omgeving): -30 °C...+60 °C
<b>Instelbereik:</b>	Koelen: +5 °C...+55 °C Verwarmen: -10 °C...+20 °C
<b>Aansluiting (elektrisch):</b>	steekbare veerdrukaansluitklem
<b>Nominale stroom max.:</b>	4,5 A
<b>Aanloopstroom (max.):</b>	4,5 A
<b>Zekeringsautomaat/smeltveiligheid:</b>	10 A
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:</b>	1,2
<b>Leveringseenheid:</b>	1 st.
<b>Gewicht/VE:</b>	2,6 kg
<b>EAN:</b>	4028177598621
<b>Douanetariefnummer:</b>	84158300
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>Productbeschrijving:</b>	SK Thermoelectric Cooler, wandmontage, koelvermogen/verwarmingscapaciteit 100W, 24DC, 125x400x155 mm BxHxD

## Toelatingen

**Toelatingen:** Approval overview

---

**Certificaten:** EAC

---

**Toelichtingen:** Verklaring van conformiteit

---