

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Liquid Cooling Package LCP voor de industrie – SK 3378.300

Stand : 28-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Liquid Cooling Package LCP voor de industrie – SK 3378.300

: 28.09.2020 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Uitvoering:	Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
Beschrijving:	Lucht/water-warmtewisselaar in aanbouwkasten VX25. Geschikt voor VX25-kasten met een diepte van 600 of 800 mm en een hoogte van 2.000 mm. Luchtuitrede aan weerszijden met elk 5 kW of aan één kant zijde 10 kW mogelijk. Flexibele wateraansluitmogelijkheden aan de boven- of onderzijde van het aggregaat mogelijk.
Kleur:	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	IP 55
Levering:	Koleenheid, aansluitgereed, met bedrade klemmenstrook Frontdeur met display Achterwand Meertalige documentatie
Opmerking:	Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk

Productkenmerken

Totaal koelvermogen:	L 35 W 10 bij 2000 l/h: 9,5 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend):	Intern circuit bij 50 Hz: 1950 m ³ /h Intern circuit bij 60 Hz: 1950 m ³ /h
Nominale spanning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen:	Breedte: 300 mm

Hoogte: 2000 mm
Diepte: 600 mm

Temperatuurregeling:	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Temperatuurbereik:	Temperatuurbereik (omgeving): +5 °C...+70 °C Instelbereik: +20 °C...+55 °C Waterinlaat: +7 °C...+30 °C
Koudemiddel/koelmedium:	Koelmedium: Water (specificatie zie onze website)
Aansluiting (elektrisch):	Aansluitklem
Inschakelduur:	100 %
Nominaal vermogen P_{eI}:	Bij 50 Hz: 350 W Bij 60 Hz: 350 W
Nominale stroom max.:	Bij 50 Hz: 2,65 A Bij 60 Hz: 2,62 A
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid:	4 A
Geluidsniveau:	60 dB(A)
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.):	1 bar - 6 bar
WATERAANSLUITINGEN:	G ¾" binnenschroefdraad
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	106 kg
EAN:	4028177958265
Douanetariefnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC002515
ETIM 6.0:	EC002515
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
eCl@ss 6.0/6.1:	27180712
Productbeschrijving:	SK VX25 LCP Industry III, 10kW, D=600mm

Toelatingen

Toelatingen:	Approval overview UL + C-UL
---------------------	--------------------------------

Certificaten:	EAC
----------------------	-----

Toelichtingen:	Verklaring van conformiteit
-----------------------	-----------------------------