

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

FlatBox – DK 7507.110

Stand : 24-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FlatBox – DK 7507.110

: 24.11.2020 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Uitvoering: met 19"-profielen

Beschrijving: Flexibel toepasbaar als wand- of standbehuizing.

Voordelen: Snelle montage zonder gereedschap
Systeemopbouw bij open 19"-frame

Materiaal: Plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm

Oppervlak: Poedercoating

Kleur: RAL 7035

Levering: Behuizing in Flat-Pack-uitvoering
1 wanddeel
2 basisdragers
2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips
2 zijwanden, afsluitbaar
1 zichtdeur, afsluitbaar, veiligheidssluiting 3524 E, draairichting deur naar keuze
Verbindingselementen voor snelle montage zonder gereedschap
Aardingsset voor een systematische aarding van alle vlakke delen
19"-profielen

Opmerking: Max. inbouwdiepte: diepte - 58 mm tot achterwand
Max. niveaufstand bij twee 19"-niveaus: diepte - 104 mm

Basismateriaal: Plaatstaal

Productkenmerken

Afmetingen:	Breedte: 600 mm Hoogte: 492 mm Diepte: 600 mm
Inbouwhoogte voor componenten:	9 HE
Belastbaarheid:	max. 450 N
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	27 kg
EAN:	4028177551442
Douanetariefnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Productbeschrijving:	FB FlatBox wandbehuizing met zichtdeur, 9HE, 600x492x600 mm BxHxD, inbouwdiepte 488 mm, plaatstaal, RAL 7035, flat-pack uitvoering
Toelatingen	
Certificaten:	EAC