



NH- zekeringlastscheiderstrokenmoduul – SV 9666.580

Stand : 16-dec-2019



NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul – SV 9666.580

: 16.12.2019 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
Materiaal:	Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof
Kleur:	RAL 7035
Levering:	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking:	Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.

Productkenmerken

Uitvoering:	Voor bouwmaat: 6 x Gr. 00
Geschikt voor:	Bestelnr.: 9346.020 Bestelnr.: 9346.030
Geschikt voor railkoper:	met afmetingen (mm): 40 x 10
Voor NH-zekeringlastscheiderstroken:	6 x Gr. 00
Hartafstand systeemstroomrails:	100 mm
Afmetingen:	Breedte: 500 mm Hoogte: 450 mm

Grootte: Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3

Leveringseenheid: 1 st.

Gewicht/VE: 2,5 kg

Koperaandeel (kg / stuk): 0

EAN: 4028177676466

Douanetariefnummer: 85369095

ETIM 7.0: EC001893

ETIM 6.0: EC001893

eCl@ss 8.0/8.1: 27400608

eCl@ss 6.0/6.1: 27142409

Productbeschrijving: ISV Railkopermodule tbv koperrail (100 mm), 3-polig, maximaal 6xDIN00, 500x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Toelatingen

Toelichtingen: Verklaring van conformiteit
