

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Railkopermoduul N/PE – SV 9666.603

Stand : 1-okt-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Railkopermoduul N/PE – SV 9666.603

: 01.10.2020 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Beschrijving: Voor de bevestiging van railkoper 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm en 30 x 5/10 mm voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar.

Materiaal: Afdekkap: polystyreen
Steun: glasvezelversterkt kunststof
Montagerail: plaatstaal, verzinkt

Kleur: RAL 7035

Productkenmerken

Afmetingen: Breedte: 750 mm
Hoogte: 300 mm

Grootte: Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2

Leveringseenheid: 1 st.

Gewicht/VE: 2,88 kg

Koperaandeel (kg / stuk): 0

EAN: 4028177676503

Douanetariefnummer: 85369095

ETIM 7.0: EC001896

ETIM 6.0: EC001896

eCl@ss 8.0/8.1: 27400610

eCl@ss 6.0/6.1: 27400613

Productbeschrijving: ISV Railkopermodule N/PE tbv railkoper 12x5 tot 30x10 mm, 750x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Toelatingen

Toelichtingen: Verklaring van conformiteit
