

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Aanbouwkasten VX25 Installatiestandverdelers – VX 9666.956

Stand : 22-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Aanbouwkasten VX25 Installatiestandverdelers – VX 9666.956

: 22.09.2020 [www.rittal.com/be-nl](http://www.rittal.com/be-nl)



## Productbeschrijving

<b>Materiaal:</b>	Plaatstaal
<b>Oppervlak:</b>	Behuizingsframe: dompelgrondlak Deur(en), dak, achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt
<b>Kleur:</b>	RAL 7035
<b>Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Beschermklasse NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Beproevinggrondslag:</b>	IEC 61 439-1/-2
<b>Levering:</b>	Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Bodemplaten Achterwand Dakplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
<b>Opmerking:</b>	Maak voor installatiestandverdelers met een breedte van 600 mm gebruik van VX basiskasten Voor een sokkelhoogte van 200 mm zijn steeds 2 LE sokkelhoekstukken, 100 mm en sokkelplinten, 100 mm benodigd

## Productkenmerken

<b>Afmetingen:</b>	Breedte: 850 mm Hoogte: 2000 mm Diepte: 400 mm
<b>Aantal deuren:</b>	1
<b>Leveringseenheid:</b>	1 st.
<b>Gewicht/VE:</b>	111 kg
<b>Koperaandeel (kg / stuk):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177929562
<b>Douanetariefnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000214
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000214
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27142409
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27142409
<b>Productbeschrijving:</b>	VX Installatiestandverdelers, 850x2000x400 mm, plaatstaal, RAL 7035
<b>Toelatingen</b>	
<b>Toelatingen:</b>	Bureau Veritas DNV-GL