

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caixa AX Painéis de comando AX com puxadores laterais – AX 6320.050

Data de publicação : 12/Mai/2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixa AX Painéis de comando AX com puxadores laterais – AX 6320.050

Criado: 12.05.2021 em www.rittal.com/br-pt



Descrição do produto

Descrição:	O painel de comando com puxadores laterais com base AX em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55.
Material:	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido Placa frontal: alumínio Acabamentos: plástico
Superfície:	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural
Cor:	Painel e porta: RAL 7035 Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	Type 1, 12
Grau de proteção NEMA:	NEMA 1, 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E:	Type 1, 12
Código IK:	IK08

Escopo de fornecimento: Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm
Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio
Puxadores laterais com acabamentos
Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm

Nota: O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado de trás: fecho, podendo ser substituído pelo Mini fecho Comfort AX, fechos de 27 mm do modelo A
Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado da frente: fecho, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A

Modelo de acesso para serviço: Pelo lado de trás

Material básico: Chapa de aço

Descrição do produto

Dimensões: Largura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 155 mm

Embalagem: 1 unid.

Peso/embalagem: 4,5 kg

EAN: 4028177923218

Número da tarifa alfandegária: 94032080

ETIM 7.0: EC002504

ETIM 6.0: EC002504

eCl@ss 8.0/8.1: 27180505

eCl@ss 6.0/6.1: 27180505

Descrição do produto: AX Painel de comando com puxadores laterais, LAP: 300x200x155 mm, chapa de aço, puxadores em alumínio, acesso para serviço por trás

Aprovações

Aprovações: UL + C-UL

Explicações: Declaration of conformity

