

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Набор подключения для воздухо/водяных теплообменников – SK 3201.990

Date : 24.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Набор подключения для воздухо/водяных теплообменников – SK 3201.990

created: 24.09.2020 build on [www.rittal.com/by-ru](http://www.rittal.com/by-ru)



## Описание продукции

**Описание:** Для оптимальной прокладки трубопроводов и регулирования объемного расхода. Шланги в зависимости от случая применения можно индивидуально укоротить.

**Материал:** Водопроводящие детали EPDM/латунь

**Комплект поставки:** Шланг для отвода воды  
Шланг для подвода воды вкл. выравнивающий клапан для регулирования объемного расхода (диапазон установок от 3 до 12 л/мин)  
Крепежный материал

**Подходит для арт. №:**  
3209.XX0  
3210.XX0  
3216.480  
3363.XX0  
3364.XX0  
3373.XX0  
3374.XX0  
3375.XX0

## Особенности продукции

**Длина:** 3600 mm

**Допустимое давление (р макс.):** 1 бар - 10 бар

**Гидравлические подключения:** G 3/8" внутренняя резьба

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27180704

<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	4,24 kg
<b>EAN:</b>	4028177709270
<b>Код ТНВЭД:</b>	39173900
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27189269
<b>Описание продукции:</b>	SK набор подключения, для воздухо-водяного теплообменника, G 3/8" внутренняя резьба, длина: 3600 мм
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	Сертификат/Декларация соответствия