

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

NH- Sicherungslasttrenner Gr. 000 – SV 3431.035

Stand : 18.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 – SV 3431.035

erstellt am: 18.09.2020 auf www.rittal.com/ch-de



Produktbeschreibung

Material: Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer

Farbe: Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001

Prüfgrundlage: IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)

Produktmerkmale

Ausführung: Baugröße: 000
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

Passend für Sammelschienen: mit Querschnitts-Höhe: 5 mm
mit Querschnitts-Höhe: 10 mm

Anzahl Pole: 3-polig

**Für Schienensysteme mit
Mittenabstand:** 60 mm

Abmessungen: Breite: 53 mm
Höhe: 213 mm

Anschlussart (elektrisch): Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, 3~

Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:	2,5 mm ² - 50 mm ²
Bemessungsbetriebsstrom max.:	100 A
Leistungsabgang:	unten
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0.68 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0.15
EAN:	4028177694125
Zolltarifnummer:	85369095
ETIM 7.0:	EC001040
ETIM 6.0:	EC001040
eCl@ss 8.0/8.1:	27371401
eCl@ss 6.0/6.1:	27371401
Produktbeschreibung:	SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, mit elektronischer Sicherheitsüberwachung, Leistungsabgang unten

Approbationen

Zertifikate:	EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung