

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

PC-Schranksystem – PC 4650.100

Stand : 29.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



PC-Schranksystem Edelstahl – PC 4650.100

erstellt am: 29.09.2020 auf www.rittal.com/ch-de



Produktbeschreibung

Material:	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tür rückseitig: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Monitorfeld: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm
Oberfläche:	Strichschliff, Korn 400
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Lieferumfang:	Gehäuse oben und seitlich geschlossen Tür hinten mit Stangenverschluss Sichttür oben, von innen verriegelt Geräteboden Tastatur-Schublade mit abklappbarer Front für Handballenauflage und Mousepad-Ablage Verschluss-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E Tür unten mit Stangenverschluss Bodenbleche, geteilt
Grundmaterial:	Edelstahl

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 1600 mm Tiefe: 630 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	115 kg

EAN:	4028177682016
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002502
ETIM 6.0:	EC002502
eCl@ss 8.0/8.1:	27180501
eCl@ss 6.0/6.1:	27180501
Produktbeschreibung:	PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x630 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Tastaturschublade
Approbationen	
Approbationen:	UL + C-UL
Erklärungen:	Herstellereklärung Konformitätserklärung