

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► PC-Schranksystem – PC 5366.000

Stand : 01.10.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



PC-Schranksystem – PC 5366.000

erstellt am: 01.10.2020 auf www.rittal.com/ch-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade und Geräteboden
Beschreibung:	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material:	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe:	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: ähnlich RAL 9006 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Lieferumfang:	Gehäuse, Tür, Rücktür Sichttür, oben Tastatur-Schublade Geräteboden
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 1600 mm Tiefe: 636 mm
Tastaturabmessungen:	Breite (max.): 480 mm Höhe (max.): 70 mm Tiefe (max.): 260 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	101.4 kg
EAN:	4028177693180
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002502
ETIM 6.0:	EC002502
eCl@ss 8.0/8.1:	27180501
eCl@ss 6.0/6.1:	27180501
Produktbeschreibung:	PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden

Approbationen

Approbationen:	UL + C-UL
Zertifikate:	Schutzart
Erklärungen:	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schranksystem mit Monitortür und Schublade
Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Sichttür oben, Tastaturschublade,
Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofil vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für
platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
-vertikale Dekor-Blenden
-Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:

-gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
-Gehäuse
-Tastatur-Auszug mit Mousepad-Auszug
-Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
-mit Entriegelung für Sichttür oben
Tür unten:
-vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz,
-rechts scharniert
-Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
-mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts
scharniert
-Bodenbleche, dreiteilig
Material:
-Gehäuse, Tür, Bodenbleche, Ablagen: Stahlblech
-Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
-Türblenden: Aluminium
Oberfläche:
-Bodenbleche verzinkt
Farbe:
-Gehäuse, Tür hinten: RAL 7035
Sichttür oben:
-vertikale Dekor-Blenden: RAL 7035
-Scheibe mit Siebdruckmaske: RAL 7015
Geräteboden für Monitor: RAL 7015
Schublade für Tastatur:
-Gehäuse: RAL 7035
-Front-Blende: RAL 7035/7015/9006
Tür unten:
-vertikale Stege: RAL 7035
-Einbauplatte abgekantet: RAL 7015

Außenabmessung BHT: 600 x 1600 x 600 mm

Artikelnummer: 5366000

Hersteller: Rittal GmbH & CO.KG
