

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► PC-Schranksystem – PC 5386.000

Stand : 18.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



PC-Schranksystem – PC 5386.000

erstellt am: 18.09.2020 auf www.rittal.com/ch-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade und Geräteboden
Beschreibung:	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material:	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe:	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: ähnlich RAL 9006 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Lieferumfang:	Gehäuse, Tür, Rücktür Sichttür, oben Tastatur-Schublade Geräteboden
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 800 mm Höhe: 1600 mm Tiefe: 636 mm
Tastaturabmessungen:	Breite (max.): 480 mm Höhe (max.): 70 mm Tiefe (max.): 260 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	117.6 kg
EAN:	4028177701014
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002502
ETIM 6.0:	EC002502
eCl@ss 8.0/8.1:	27180501
eCl@ss 6.0/6.1:	27180501
Produktbeschreibung:	PC PC-Schranksystem, BHT: 800x1600x600 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden
Approbationen	
Approbationen:	UL + C-UL
Erklärungen:	Konformitätserklärung