

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TFT-Monitor – SM 6450.170

Stand : 01.10.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TFT-Monitor – SM 6450.170

erstellt am: 01.10.2020 auf www.rittal.com/ch-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	ohne Touchscreen
Beschreibung:	Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.
Nutzen:	Hochwertige Industrieausführung Reduzierter Montageaufwand durch integrierten Frontrahmen Keine zusätzliche Belüftung erforderlich Sehr geringe Einbautiefe (45 mm)
Material:	Frontrahmen: Aluminium
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 65 (frontseitig)
Lieferumfang:	Dichtung Sechskantmuttern (zum Einbau in Flächen) VGA-Kabel Gewindebolzen M5, zur rückseitigen Montage Touch-Varianten zusätzlich mit integriertem Anschlusskabel und Treiber CD-ROM Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.
Hinweis:	Weitere Ausführungen als resistiver Touchscreen mit serieller oder USB-Schnittstelle möglich.
Hinweis zur Best.-Nr.:	Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 482.6 mm Höhe: 399.3 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	12 V (DC)
Betriebstemperatur:	Betrieb (Umgebung): +0 °C...+50 °C Lagerung: -20 °C...+60 °C
Leistungsaufnahme:	bei DC: 20 W
Display-Eigenschaften:	Diagonale: 19" Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel Auflösung Controller: VGA Auflösung Controller: SVGA Auflösung Controller: XGA Auflösung Controller: SXGA Anzahl Farben: 16.7 Helligkeit (typ.): 350 cd/m ² Kontrastverhältnis: 1000 : 1 Ablesewinkel horizontal links/rechts: 85 ° Ablesewinkel vertikal oben/unten: 85 ° Lamp Life: > 50000 h H-Sync. (min./max.): 31,5 kHz - 80 kHz V-Sync. (min./max.): 60 Hz - 75 Hz On Screen Display (OSD): Bedientasten rückseitig
Schnittstellen/Anschlüsse:	Generell: VGA (D-SUB HD 15-polig) Generell: DVI-D
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	8 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177511613
Zolltarifnummer:	85286200
ETIM 7.0:	EC001428
ETIM 6.0:	EC001428
eCl@ss 8.0/8.1:	19200201
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Produktbeschreibung:	SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 482,6x399,3 mm, 19", VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet

Approbationen

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung
