

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Monitor-Tastatur- Einheit – DK 9055.310

Stand : 13.04.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss – DK 9055.310

erstellt am: 13.04.2021 auf www.rittal.com/ch-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Die Einheit ist in einer ausziehbaren Schublade untergebracht, der Monitor kann ausgeklappt werden und die Schublade rastet in der Endstellung ein. So benötigt die Einheit nur 1 HE im 19"-Profil des Racks.

Nutzen: Analoger und digitaler Videoanschluss
Kabel werden in Energiekette sicher geführt
Frontseitig abschließbar
Einfache Ein-Mann-Montage.

Farbe: RAL 7035

Lieferumfang: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE
VGA-Kabel
DVI-Kabel
USB-Kabel
Schuko-Netzkabel
mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss
2 PS/2-Kabel
Tastatur
mit integriertem Touchpad

Produktbeschreibung

Abmessungen: Breite: 482.6 mm
Breite: 19"
Tiefe: 680 mm

Bemessungsbetriebsspannung: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Höheneinheiten: 1 HE

Einbauabmessungen:	Einbautiefe (min.): 680 mm Einbautiefe (max.): 850 mm
Betriebstemperatur:	Betrieb (Umgebung): +5 °C...+45 °C
Leistungsaufnahme:	Max. Leistungsaufnahme im Betrieb: 32 W Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit: 1 W
Ausstattung (elektrisch):	Stecker (Typ): Kaltgerätestecker C14
Tastaturlayout:	deutsch
Display-Eigenschaften:	Diagonale: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel Anzahl Farben: 16700000 Helligkeit (typ.): 350 cd/m ² Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Schnittstellen/Anschlüsse:	Generell: VGA (D-SUB HD 15-polig) Generell: DVI Generell: 1 x USB Generell: PS/2
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	18.8 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177638372
Zolltarifnummer:	85286200
ETIM 7.0:	EC001428
ETIM 6.0:	EC001428
eCl@ss 8.0/8.1:	19200201
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
Produktbeschreibung:	DK Monitor-Tastatur-Einheit, BHT: 482,6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, deutsch, RAL 7035

Approbationen

Zertifikate: EAC

Ausschreibungstext

Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE deutsch
Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können,
kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos
mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat
kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss
von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE
möglich. Trotz der geringen Abmessungen wurde eine
19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad
integriert.

Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm (ohne SSC-
Erweiterung).

Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm ist
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten
Zustand zu vermeiden, wird das Backlight
automatisch abgeschaltet. Der Monitor kann analog
angesteuert werden und unterstützt VESA konforme
Auflösungen. Die Einheit verfügt über ein
deutsches Tastaturlayout.

Technische Daten:

Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb: 32 W
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener
Monitoreinheit: < 1W

Anschlüsse:

PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder
USB (1x Tastatur & Maus)
SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)
DVI-D Videoanschluss
EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006

Lieferumfang:

·, 1 Monitor-Tastatureinheit
·, Befestigungsmaterial
·, Alle benötigten Anschlusskabel

VE = 1 St.

Fabrikat: Rittal

Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
deutsch DK 9055.310 oder gleichwertig