

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Monitor-Tastatur- Einheit – DK 9055.412**

Stand : 01.10.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



< 1 W.">

# Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss – DK 9055.412

erstellt am: 01.10.2020 auf [www.rittal.com/ch-de](http://www.rittal.com/ch-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Maximale Leistungsaufnahme im Betrieb ohne optionales KVM System: 32 W.  
Maximale Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit ohne optionales KVM System: < 1 W.

**Nutzen:** Analoger und digitaler Videoanschluss  
Separater Ziffernblock ermöglicht schnelles Eingeben von Parametern  
Optional mit integriertem KVM-System mit bis zu 8 Serveranschlüssen auf 1 HE  
Niedrige Energieaufnahmen  
Einfache Ein-Mann-Montage.  
Frontseitig abschließbar  
Kabel werden in Energiekette sicher geführt

**Farbe:** RAL 9005

**Lieferumfang:** mit integriertem Touchpad

**Hinweis zur Best.-Nr.:** Lieferzeit auf Anfrage

## Produktmerkmale

**Abmessungen:** Breite: 482.6 mm  
Breite: 19"  
Tiefe: 680 mm

**Bemessungsbetriebsspannung:** 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Höheneinheiten:** 1 HE

**Einbauabmessungen:** Einbautiefe (min.): 680 mm

Einbautiefe (max.): 850 mm

<b>Betriebstemperatur:</b>	Betrieb (Umgebung): +5 °C...+45 °C
<b>Leistungsaufnahme:</b>	ohne KVM-Option (max.): 32 W im Stand-by ohne KVM-Option (max.): 1 W
<b>Ausstattung (elektrisch):</b>	Stecker (Typ): Kaltgerätestecker C14
<b>Tastaturlayout:</b>	US-englisch
<b>Display-Eigenschaften:</b>	Diagonale: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel Anzahl Farben: 16700000 Helligkeit (typ.): 350 cd/m <sup>2</sup> Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
<b>Schnittstellen/Anschlüsse:</b>	Generell: VGA (D-SUB HD 15-polig) Generell: DVI Generell: 1 x USB Generell: PS/2
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	16.5 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177638402
<b>Zolltarifnummer:</b>	85286200
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001428
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001428
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	19200201
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189253
<b>Produktbeschreibung:</b>	DK Monitor-Tastatur-Einheit, BHT: 482,6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-englisch, RAL 9005

## Approbationen

**Zertifikate:** EAC

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext

Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch  
Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.  
Um auf weitere Server zugreifen zu können,  
kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos  
mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat  
kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss  
von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE  
möglich.

Trotz der geringen Abmessungen wurde eine  
19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad  
integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm  
(ohne SSC-Erweiterung).

Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm  
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze  
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen  
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.  
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade  
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung  
geschützt.

Um einen Wärmestau im eingeklappten Zustand zu  
vermeiden, wird das Backlight automatisch  
abgeschaltet.

Der Monitor kann analog angesteuert werden und  
unterstützt VESA konforme Auflösungen.

Die Einheit verfügt über ein englisches  
Tastaturlayout.

### Technische Daten:

Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)

Videoauflösung bis 1280x1024

Helligkeit: ca. 350 cd/m<sup>2</sup> (typ.)

Kontrastverhältnis: ca. 1000:1

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out.: 12V DC (für SSC view)

Max. Leistungsaufnahme: 32W

Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener

Monitoreinheit: < 1W

### Anschlüsse:

PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder

USB (1x Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)

DVI-D Videoanschluss

3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)

EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005 mit  
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006

### Lieferumfang:

·, 1 Monitor-Tastatureinheit

·, Befestigungsmaterial

·, Alle benötigten Anschlusskabel

VE = 1 St.

Fabrikat: Rittal

Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display  
englisch DK 9055.412 oder gleichwertig

