

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## 塑料控制机柜 KS – KS 1400.500

Date : 2021-4-14

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 塑料控制机柜 KS – KS 1400.500

created: 14.04.2021 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## Discontinued article.

本产品停止供应于: 30.11.2020

### 产品描述

**型式:** 无检视窗

**材料:** 箱体和门: 玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK  
门: 周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈  
安装板: 钢板  
检视窗: 丙烯酸玻璃, 3.0 mm, 四周包覆橡胶端子型材

**表面:** 箱体和门: 未经后处理, 塑料染色  
安装板: 镀锌

**颜色:** 与 RAL 7035 类似

**防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准:** IP 56

**防护等级 NEMA:** NEMA 12

**IK 编码:** IK08

**供货范围:** 箱体带有铰接门, 四周封闭, 3 mm 双齿锁芯  
安装板  
门的上下缘带有双重密封 (作为防雨条)  
侧面压有 C 形型材, 用于安装板的无级深度调节

**说明:** 在长期紫外线照射 (日照) 以及风吹雨打的作用下, 箱体表面涂层会出现损伤。但是这对安装电气组件的保护不会产生影响。如果紫外线照射超出柜体涂层的保护范围, 建议在箱体表面涂覆 PUR (聚氨酯) 涂料。适用的环境温度: -30 °C...+75 °C。

基本材料: 塑料

## 产品描述

尺寸: 宽度: 1000 mm  
高度: 1000 mm  
深度: 300 mm

材料厚度: 安装板: 3 mm

安装板: 宽度: 917 mm  
高度: 950 mm

门数: 2

锁具规格: 三点式锁具系统

锁具数量: 1

锁芯: 3 mm 双齿

包装单元: 1 件

重量/包装: 51.6 kg

EAN: 4028177526778

税率号: 94037000

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

产品描述: KS 机箱 1000x1000x300mm ral7035

## 认证

认证: Bureau Veritas  
TÜV

证书: IK-Code  
NA

声明: 符合性声明

