

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

塑料控制机柜 KS – KS 1448.500

Date : 2021-4-14

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



塑料控制机柜 KS – KS 1448.500

created: 14.04.2021 build on www.rittal.com/cn-zh



Discontinued article.

本产品停止供应于: 30.11.2020 ||| 本产品由以下替代: 1448000

产品描述

型式: 带检视窗

材料: 箱体和门: 玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
门: 周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
安装板: 钢板
检视窗: 丙烯酸玻璃, 3.0 mm, 四周包覆橡胶端子型材

表面: 箱体和门: 未经后处理, 塑料染色
安装板: 镀锌

颜色: 与 RAL 7035 类似

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准: IP 56

防护等级 NEMA: NEMA 12

IK 编码: IK08

供货范围: 箱体带有铰接门, 四周封闭, 3 mm 双齿锁芯
安装板
门的上下缘带有双重密封 (作为防雨条)
侧面压有 C 形型材, 用于安装板的无级深度调节
门上装有检视窗

说明: 在长期紫外线照射 (日照) 以及风吹雨打的作用下, 箱体表面涂层会出现损伤。但是这对安装电气组件的保护不会产生影响。如果紫外线照射超出柜体涂层的保护范围, 建议在箱体表面涂覆 PUR (聚氨酯) 涂料。适用的环境温度: -30 °C...+75 °C。

基本材料: 塑料

产品描述

尺寸: 宽度: 400 mm
高度: 400 mm
深度: 200 mm

检视窗: yes

材料厚度: 安装板: 2.5 mm

安装板: 宽度: 345 mm
高度: 350 mm

门数: 1

门铰链在右边, 可换到
左边: yes

锁具规格: 凸缘

锁具数量: 2

锁芯: 3 mm 双齿

包装单元: 1 件

重量/包装: 8 kg

EAN: 4028177526716

税率号: 94037000

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

产品描述: KS 机箱 400x400x200mm ral7035

认证

认证: Bureau Veritas
TÜV

证书:

IK-Code
NA

声明:

符合性声明
