

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷 却功率 2.00-4.00 kW – SK 3332.640

Date : 2020-9-29

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 2.00-4.00 kW – SK 3332.640

created: 29.09.2020 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 高效 Blue e 壁挂式空调。内置舒适性控制器，冷凝器自带 RiNano 涂层和电子式冷凝液蒸发器作为空调的标准配置

您的获益: 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 通讯模块相连接

材料: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)

颜色: RAL 9007

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: 外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54

供货范围: 喷有纳米涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
已接好线 (可插接的接线板)
钻孔模板
安装固定件

关于订货编号的说明: 供货时间请洽询
无法进行全部安装

产品特征

不同方案: 壁装式

总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求: 50 Hz 时 L 35 L 35: 3.95 kW
60 Hz 时 L 35 L 35: 4.35 kW
50 Hz 时 L 35 L 50: 3.02 kW
60 Hz 时 L 35 L 50: 3.52 kW

气流量 (自由送风):	外部回路: 2000 m ³ /h 内部回路: 1500 m ³ /h
额定工作电压:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
尺寸:	宽度: 500 mm 高度: 1580 mm 深度: 340 mm
温度调节器:	e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)
温度范围:	运行 (环境): +10 °C...+55 °C 调节范围: +20 °C...+55 °C
制冷剂/制冷媒质:	制冷剂: R134a 量: 2995 g 全球暖化潜势 (GWP): 1430 CO ₂ 等值物 (CO ₂ e): 4.28 t
额定功率 P_{el}:	50 Hz 时 L 35 L 35: 1.6 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 2 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 1.87 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 2.34 kW
额定电流 最大:	在 50 Hz 条件下: 4.2 A 在 60 Hz 条件下: 4.2 A
起动电流 (最大):	在 50 Hz 条件下: 9.2 A 在 60 Hz 条件下: 11 A
前置熔断器:	电机保护开关: 6,3 A...10 A
允许的工作压力 (p 最大):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35:	2,47 / 2,18
包装单元:	1 件
重量/包装:	91 kg
EAN:	4028177379923
税率号:	84158200 Differing customs tariff number for China: 84180000
ETIM 7.0:	EC000855

ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
产品描述:	SK RITTAL 壁装式板
认证	
认证:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
证书:	EAC
声明:	NA 制造商声明 符合性声明