

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 防爆箱体 不锈钢，空箱体配有铰接门 – KE 9401.600

Date : 2019-9-20

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



防爆箱体 不锈钢，空箱体配有铰接门 – KE 9401.600

created: 20.09.2019 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

使用范围: 1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 94/9/EG
适用环境温度范围：-30 °C...+80 °C
可通过内置的设备限制标注的温度
防护等级依据 EN60079 标准：通过提高箱体的安全性能来很好的保护其内部设备

材料: 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)
门：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树脂密封
安装板：钢板

表面: 箱体：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 µm
安装板：镀锌

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: IP 66

防护等级 NEMA: NEMA 4X

证书: IEC Ex PTB 09.0035U: yes
PTB 02 ATEX 1082U: yes

供货范围: 箱体
门
安装板

基本材料: 不锈钢

产品特征

尺寸: 宽度: 200 mm
高度: 300 mm
深度: 155 mm

安装板: 宽度: 162 mm
高度: 275 mm

凸缘锁数量: 1

锁具规格: 凸缘

锁具数量: 1

锁芯: 3 mm 双齿

包装单元: 1 件

重量/包装: 5 kg

EAN: 4028177138681

税率号: 94032080

ETIM 6.0: EC002503

ETIM 5.0: EC002503

eCl@ss 8.0/8.1: 27180502

eCl@ss 7.0/7.1: 27180502

eCl@ss 6.0/6.1: 27180502

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180502

产品描述: EX 机柜 200 X 300 X 155

认证

认证: ATEX
IEC Ex
UL + C-UL

证书: EAC
Ex

声明: 制造商声明