

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Soporte de barras Flat-PLS – SV 9676.004

Date : 07-may-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Soporte de barras Flat-PLS – SV 9676.004

created: 07.05.2021 on [www.rittal.com/co-es](http://www.rittal.com/co-es)



## Descripción producto

**Material:** Poliamida  
Protección frente a fuego según UL 94-V0

**Color:** RAL 9005

## Descripción producto

**Adecuado para sistema de barras colectoras:** PLS-Flat 100

**Adecuado para barras colectoras:** Tipo: Pletinas flexibles

**Nº de barras E-Cu por línea:** máx.: 4  
Observaciones: En montajes de sólo 1, 2 o 3 barras deben cerrarse los espacios sin barras con piezas de relleno.

**Sección barras colectoras E-Cu:** Anchura: 100 mm  
Grosor (máx.): 100 mm  
Observación sobre la anchura: Con la anchura de barras de < 100 mm deben llenarse los espacios vacíos en el soporte con piezas de distanciamiento.

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**Peso/UE:** 1,26 kg

**Contenido de cobre (kg / pza.):** 0

**EAN:** 4028177595057

**Código arancelario:** 85469010

---

**ETIM 7.0:** EC001900

---

**ETIM 6.0:** EC001900

---

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27400613

---

**eCI@ss 6.0/6.1:** 27400613

---

**Descripción producto:** SV SOPORTE DE BARRAS 4X100X10MM

---

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** ABS  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping

---

**Certificados:** EAC

---

**Explicaciones:** Declaración de conformidad

---