

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Soporte de barras para barra de estabilidad – SV 9676.020

Date : 07-may-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soporte de barras para barra de estabilidad – SV 9676.020

created: 07.05.2021 on www.rittal.com/co-es



Descripción producto

Material: Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0

Color: RAL 9005

Descripción producto

Adecuado para sistema de barras colectoras: PLS-Flat 60

Adecuado para barras colectoras: Tipo: Pletinas flexibles

Nº de barras E-Cu por línea: máx.: 4
Observaciones: En montajes de sólo 1, 2 o 3 barras deben cerrarse los espacios sin barras con piezas de relleno.

Sección barras colectoras E-Cu: Anchura: 60 mm
Grosor (máx.): 10 mm
Observación sobre la anchura: Con la anchura de barras de < 60 mm deben llenarse los espacios vacíos en el soporte con piezas de distanciamiento.

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 0,7 kg

Contenido de cobre (kg / pza.): 0

EAN: 4028177600881

Código arancelario:	85469010
ETIM 7.0:	EC001900
ETIM 6.0:	EC001900
eCl@ss 8.0/8.1:	27400613
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
Descripción producto:	SV SOPORTE DE BARRAS 4X60X10 MM
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad