

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Pletina de conexión para pletinas flexibles – SV 9676.747

Date : 16-may-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pletina de conexión para pletinas flexibles – SV 9676.747

created: 16.05.2021 on www.rittal.com/co-es



Descripción producto

Descripción:	Para la conexión de pletinas flexibles a sistemas de embarrados con 2 hasta 4 pletinas planas por conductor. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
Observación para el montaje:	La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase. Garra de fijación con tuerca encajada M10
Material:	Pletina de conexión: E-Cu Pieza de presión: acero inoxidable Garra para barras: acero inoxidable
Unidad de envase:	Incluye material de fijación (sin tornillos)

Descripción producto

Adecuado para sistema de barras colectoras:	PLS-Flat
Nº de barras E-Cu por línea:	2
Adecuado para pletinas flexibles:	Cantidad: 2 con nº láminas: 10 con anchura de lámina: 32 mm con grosor de lámina: 1 mm
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 32 mm Altura: 20 mm

Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,36 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0,13
EAN:	4028177625556
Código arancelario:	85369010
ETIM 7.0:	EC001900
ETIM 6.0:	EC001900
eCl@ss 8.0/8.1:	27400613
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
Descripción producto:	Fijación pletina flexible 2x10x32x1mm
Aprobaciones	
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad