

# EINFACH UMGESTELLT



Breite	Sockel TS, Stahlblech				Flex-Block, Kunststoff, RAL 9005			NEU: Stahlblech, RAL 9005	
	Sockel-Elemente				Sockel-Elemente			Sockel-Elemente	
100er Sockel System	RAL 7022	Ausführung	RAL 7035	Ausführung	Blenden	Ausführung	Eckstücke	Blende + Eckstück	Ausführung
300	8601.915	geschlossen	8601.905	geschlossen	8100.300	geschlossen	8100.000	8620.000	geschlossen
400	8601.400	geschlossen	-	-	8100.400	geschlossen		8620.001	geschlossen
500	-	-	-	-	8100.500	geschlossen		-	-
600	8601.600	geschlossen	8601.605	geschlossen	8100.600	geschlossen		8620.002	-
	-	-	7825.601	belüftet	8100.602	belüftet		8620.002 + 8620.090*	geschlossen + Blende belüftet
	-	-	-	-	8100.605	Bürstenleiste		8620.002 + 8620.092	geschlossen + Blende mit Bürstenleiste
800	8601.800	geschlossen	8601.805	geschlossen	8100.800	geschlossen		8620.003	geschlossen
	-	-	7825.801	belüftet	8100.802	belüftet		8620.003 + 8620.091*	geschlossen + Blende belüftet
	-	-	-	-	8100.805	Bürstenleiste		8620.003 + 8620.093	geschlossen + Blende mit Bürstenleiste
850	8601.850	geschlossen	-	-	-	-		8620.004	-
1000	8601.000	geschlossen	-	-	8100.010	geschlossen	8620.005	geschlossen	
	-	-	-	-	8100.105	Bürstenleiste	8620.005 + 8620.094	geschlossen + Blende mit Bürstenleiste	
1100	8601.300	geschlossen	-	-	-	-	8620.006	-	
1200	8601.200	geschlossen	-	-	8100.120	geschlossen	8620.007	geschlossen	
	-	-	-	-	8100.125	Bürstenleiste	8620.007 + 8620.095	geschlossen + Blende mit Bürstenleiste	
1600	8601.920	geschlossen	-	-	8100.160	geschlossen	8620.008	geschlossen	
1800	8601.980	geschlossen	-	-	8100.180	geschlossen	8620.009	geschlossen	
200er Sockel System	Sockel-Elemente				Sockel-Elemente			Sockel-Elemente	
	RAL 7022	Ausführung	RAL 7035	Ausführung	Blenden	Ausführung	Eckstücke	Blende + Eckstück	Ausführung
300	8602.915	geschlossen	8602.905	geschlossen	8200.300	geschlossen	8200.000	8620.020	geschlossen
400	8602.400	geschlossen	-	-	8200.400	geschlossen		8620.021	geschlossen
500	-	-	-	-	8200.500	geschlossen		-	-
600	8602.600	geschlossen	8602.605	geschlossen	8200.600	geschlossen		8620.022	geschlossen
800	8602.800	geschlossen	8602.805	geschlossen	8200.800	geschlossen		8620.023	geschlossen
850	8602.850	geschlossen	-	-	-	-		2 x 8620.004	geschlossen
1000	8602.000	geschlossen	-	-	8200.010	geschlossen	8620.024	geschlossen	
1100	8602.100	geschlossen	-	-	-	-	2 x 8620.006	geschlossen	
1200	8602.200	geschlossen	-	-	8200.120	geschlossen	8620.025	geschlossen	
1600	8602.920	geschlossen	-	-	-	-	8620.026	geschlossen	
1800	8602.980	geschlossen	-	-	-	-	8620.027	geschlossen	



Tiefe	Sockel TS, Stahlblech		Flex-Block, Kunststoff, RAL 9005		NEU: Stahlblech, RAL 9005	
	RAL 7022	RAL 7035	Blenden	Ausführung	Blenden	Ausführung
100er Sockel-Blenden						
300	8601.030	-	8100.300	geschlossen	8620.030	geschlossen
400	8601.040	-	8100.400	geschlossen	8620.031	geschlossen
500	8601.050	-	8100.500	geschlossen	8620.032	geschlossen
600	8601.060	8601.065	8100.600	geschlossen	8620.033	geschlossen
	-	-	8100.605	Bürstenleiste	8620.092	Bürstenleiste
	-	-	8100.602	belüftet	8620.090	belüftet
800	8601.080	8601.085	8100.800	geschlossen	8620.034	geschlossen
	-	-	8100.805	Bürstenleiste	8620.093	Bürstenleiste
	-	-	8100.802	belüftet	8620.091	belüftet
1000	-	8601.015	8100.010	geschlossen	8620.035	geschlossen
	-	-	8100.105	Bürstenleiste	8620.094	Bürstenleiste
1200	-	8601.025	8100.120	geschlossen	8620.036	geschlossen
	-	-	8100.125	Bürstenleiste	8620.095	Bürstenleiste
200er Sockel-Blenden						
300	8602.030	-	8200.300	geschlossen	8620.040	geschlossen
400	8602.040	-	8200.400	geschlossen	8620.041	geschlossen
500	8602.050	-	8200.500	geschlossen	8620.042	geschlossen
600	8602.060	8602.065	8200.600	geschlossen	8620.043	geschlossen
800	8602.080	8602.085	8200.800	geschlossen	8620.044	geschlossen
1000	-	8602.015	8200.010	geschlossen	8620.045	geschlossen
1200	-	8602.025	8200.020	geschlossen	8620.046	geschlossen

\* Belüftete Blenden werden ohne Eckstücke geliefert und können für Breite und Tiefe verwendet werden.