

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kompakt- Schaltschränke AE – AE 1030.500

Stand : 25.11.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompakt-Schaltschränke AE – AE 1030.500

erstellt am: 25.11.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material:	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
Schutzart NEMA:	NEMA 4
IK-Code:	IK08
Lieferumfang:	Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en), rundum geschlossen Flanschplatte(n) im Gehäuseboden Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 380 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 155 mm
Materialstärke:	Gehäuse: 1,38 mm Tür: 1,5 mm Montageplatte: 2 mm

Montageplatte:	Breite: 334 mm Höhe: 275 mm
Anzahl Türen:	1
Türanschlag rechts, auf links wechselbar:	ja
Ausführung Verschluss:	Vorreiber
Anzahl Verschlüsse:	1
Verschluss-Einsatz:	3 mm Doppelbart
Flanschplatte, Größe:	3
Flanschplatte, Anzahl:	1
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	7,4 kg
EAN:	4028177251960
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeschreibung:	AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x300x155 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss

Approbationen

Approbationen: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV
UL + C-UL

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Kompakt-Schrank)
nach Schutzart IP 66
Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück
gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an
der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit
Stahlblechflanschplatten.
Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten
Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei
eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf
Linksscharnierung, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen,
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Zubehör: Verschlusseinsätze, Wandbefestigungshalter,
Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm
breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt,
entfettet, phosphatiert, elektrolytisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
Struktur, pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 380 x 300 x 155 mm
