

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Kompakt- Schaltschränke AE – AE 1130.500**

Stand : 18.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kompakt-Schaltschränke AE – AE 1130.500

erstellt am: 18.09.2020 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



**Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.**

Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.09.2020 |||Der Artikel wird ersetzt durch: 1130000

## Produktbeschreibung

<b>Material:</b>	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
<b>Oberfläche:</b>	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Schutzart NEMA:</b>	NEMA 12
<b>IK-Code:</b>	IK08
<b>Lieferumfang:</b>	Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en), rundum geschlossen Flanschplatte(n) im Gehäuseboden Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart
<b>Grundmaterial:</b>	Stahlblech

## Produktmerkmale

<b>Abmessungen:</b>	Breite: 1000 mm Höhe: 760 mm Tiefe: 300 mm
---------------------	--

<b>Materialstärke:</b>	Gehäuse: 1,5 mm Tür: 2 mm Montageplatte: 3 mm
<b>Montageplatte:</b>	Breite: 944 mm Höhe: 730 mm
<b>Anzahl Türen:</b>	2
<b>Ausführung Verschluss:</b>	Vorreiber
<b>Anzahl Verschlüsse:</b>	2
<b>Verschluss-Einsatz:</b>	3 mm Doppelbart
<b>Flanschplatte, Größe:</b>	4
<b>Flanschplatte, Anzahl:</b>	2
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	56 kg
<b>EAN:</b>	4028177252417
<b>Zolltarifnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeschreibung:</b>	AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 1000x760x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig, zwei Vorreibernverschlüsse

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
-----------------------	---

<b>Zertifikate:</b>	EAC
---------------------	-----

---

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

---

## Ausschreibungstext

---

Schaltschrank (Kompakt-Schrank)

nach Schutzart IP 55

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksscharnierung, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen, auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehör: Verschlusseinsätze, Wandbefestigungshalter,

Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,

Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrolytisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 760 x 300 mm

---