

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Kompakt- Schaltschränke AE – AE 1338.500**

Stand : 27.11.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kompakt-Schaltschränke AE – AE 1338.500

erstellt am: 27.11.2019 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Material:</b>	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
<b>Oberfläche:</b>	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Schutzart NEMA:</b>	NEMA 4
<b>IK-Code:</b>	IK08
<b>Lieferumfang:</b>	Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en), rundum geschlossen Flanschplatte(n) im Gehäuseboden Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart
<b>Grundmaterial:</b>	Stahlblech

## Produktmerkmale

<b>Abmessungen:</b>	Breite: 380 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 350 mm
<b>Materialstärke:</b>	Gehäuse: 1,5 mm Tür: 1,5 mm Montageplatte: 2,5 mm

<b>Montageplatte:</b>	Breite: 334 mm Höhe: 570 mm
<b>Anzahl Türen:</b>	1
<b>Türanschlag rechts, auf links wechselbar:</b>	ja
<b>Ausführung Verschluss:</b>	Vorreiber
<b>Anzahl Verschlüsse:</b>	2
<b>Verschluss-Einsatz:</b>	3 mm Doppelbart
<b>Flanschplatte, Größe:</b>	4
<b>Flanschplatte, Anzahl:</b>	1
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	19,4 kg
<b>EAN:</b>	4028177252462
<b>Zolltarifnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeschreibung:</b>	AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x600x350 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreibernverschlüsse

## Approbationen

**Approbationen:** Bureau Veritas  
CSA  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
RRR  
Russian Maritime Register of Shipping  
TÜV  
UL + C-UL

**Zertifikate:** EAC

---

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

---

## Ausschreibungstext

---

Schaltschrank (Kompakt-Schrank)  
nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksscharnierung, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen, auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehör: Verschlusseinsätze, Wandbefestigungshalter, Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster, Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrolytisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 380 x 600 x 350 mm

---