

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Klemmenkästen KL – KL 1532.510

Stand : 20.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Klemmenkästen KL mit Flansch – KL 1532.510

erstellt am: 20.09.2020 auf www.rittal.com/de-de



Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.09.2020 |||Der Artikel wird ersetzt durch: 1532000

Produktbeschreibung

Material:	Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche:	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12
IK-Code:	IK08
Lieferumfang:	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 400 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke:	Gehäuse: 1,25 mm

Deckel: 1,25 mm

Flanschplatten:	Größe/Anzahl (oben/unten): 2 / 1 + 1
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	4 kg
EAN:	4028177251380
Zolltarifnummer:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeschreibung:	KL Klemmenkasten, BHT: 400x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte

Approbationen

Approbationen:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Zertifikate:	EAC IK-Code Schutzart
Erklärungen:	Konformitätserklärung