

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Schiene für Innenausbau – AE 2383.250

Stand : 27.11.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Schiene für Innenausbau für AE – AE 2383.250

erstellt am: 27.11.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden und Dachflächen rundum möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: TS System-Chassis, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Hinweis: Weitere Anbaumöglichkeiten: Montageplatten, einhängbar, TS 8612.400
Montageplatten, verschraubbar, groß, TS 8612.410
Montageplatten, verschraubbar, klein, PS 4532.000
Montagewinkel, PS 4597.000

Produktmerkmale

Passend für: Gehäusotyp: AE
Tiefe: = 250 mm

Verpackungseinheit: 4 St.

Gewicht/VE: 0,78 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177687424

Zolltarifnummer: 73269098

ETIM 7.0: EC002625

ETIM 6.0: EC002625

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234

eCl@ss 6.0/6.1: 23159101

Produktbeschreibung: AE Schiene für Innenausbau, für AE, für T: 250 mm

Approbationen

Zertifikate: EAC
