

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Schiene für Innenausbau – AE 2383.300

Stand : 16.10.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Schiene für Innenausbau für AE – AE 2383.300

erstellt am: 16.10.2019 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden und Dachflächen rundum möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: TS System-Chassis, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter

**Material:** Stahlblech

**Oberfläche:** Verzinkt

**Hinweis:** Weitere Anbaumöglichkeiten: Montageplatten, einhängbar, TS 8612.400  
Montageplatten, verschraubbar, groß, TS 8612.410  
Montageplatten, verschraubbar, klein, PS 4532.000  
Montagewinkel, PS 4597.000

## Produktmerkmale

**Passend für:** Gehäusotyp: AE  
Tiefe: = 300 mm

**Verpackungseinheit:** 4 St.

**Gewicht/VE:** 0,92 kg

**Kupferanteil (kg / Stück):** 0

**EAN:** 4028177687431

**Zolltarifnummer:** 83024900

<b>ETIM 6.0:</b>	EC002625
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002620
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189234
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	23159101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	23159101
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189250
<b>Produktbeschreibung:</b>	AE Schiene für Innenausbau, für AE, für T: 300 mm
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC