

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kältemittelleitung – SK 3311.496

Stand : 15.10.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kältemittelleitung für LCU DX – SK 3311.496

erstellt am: 15.10.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	LCU DX 6,5 kW
Beschreibung:	Zur Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit der LCU DX. Bestehend aus Sauggasleitung und Flüssigkeitsleitung. Die Kältemittelleitungen sind gedämmt.
Lieferumfang:	Sauggasleitung 5/8" Flüssigkeitsleitung 3/8"

Produktmerkmale

Länge:	20 m
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	16 kg
EAN:	4028177709355
Zolltarifnummer:	39173900
ETIM 6.0:	EC000855
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 7.0/7.1:	27180704

eCl@ss 6.0/6.1: 27180704

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180712

Produktbeschreibung: SK Kältemittelleitungen, für LCU DX, 6,5 kW, L: 20 m, Sauggasleitung Ø: 5/8", Flüssigkeitsleitung Ø: 3/8"

Approbationen

Zertifikate: EAC
