

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Komfortleuchte – SZ **4139.180**

Stand : 04.11.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Komfortleuchte – SZ 4139.180

erstellt am: 04.11.2019 auf www.rittal.com/de-de



Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2019 |||Bitte beachten Sie die geänderte Ausführung der alternativen Produktempfehlung:: 2500210

Produktbeschreibung

Ausführung: ohne Türpositionsschalter

Lieferumfang: Komfortleuchte
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 682 mm
Höhe: 117 mm
Tiefe: 50 mm

Bemessungsbetriebsspannung: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Einbaumöglichkeiten: TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS
SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
AE, CM, TP: mit Universalwinkel
AE: mit Schiene für Innenausbau

Betriebstemperatur: Betrieb (Umgebung): -15 °C...+45 °C
Lagerung: -20 °C...+70 °C

Leistungsaufnahme: 18 W

Ausstattung (elektrisch): Vorschaltgerät: Weitspannungs-EVG
Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel G13
Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Schalter (Typ): Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb

Bemessungsisolationsspannung: 500 V DC/1s

**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
Phase gegen Erde:** 1000 V AC

**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
Phase gegen Phase:** 500 V AC

Schutzklasse: I (Schutzleiter)

Anschlussmöglichkeiten: Einspeisung über Steckverbinder
Türpositionsschalter
Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)

Leuchten-Montageart: Verschrauben

Leuchtmittelabdeckung: ja

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 2,32 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177092341

Zolltarifnummer: 94054095

ETIM 7.0: EC000321

ETIM 6.0: EC000321

eCl@ss 8.0/8.1: 27189241

eCl@ss 6.0/6.1: 27189241

Produktbeschreibung: SZ Komfortleuchte, BHT: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, ohne Türpositionsschalter, mit Schuko-Steckdose

Approbationen

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

