

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Wandgehäuse EL, 3- teilig – DK 7709.535

Stand : 30.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel – DK 7709.535

erstellt am: 30.09.2020 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Ausführung:</b>	vormontiert
<b>Beschreibung:</b>	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
<b>Material:</b>	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbe:</b>	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten
<b>Lieferumfang:</b>	Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts Erdungsschiene mit sternpunktformiger Erdung Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Wandbefestigungshalter 10 mm, verstärkt Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E
<b>Grundmaterial:</b>	Stahlblech

## Produktmerkmale

**Abmessungen:** Breite: 600 mm  
Höhe: 478 mm  
Höheneinheiten: 9 HE  
Tiefe: 673 mm

---

**Tiefe Schwenkteil:** 516 mm

---

**Einbautiefe:** 620 mm

---

**Lichte Abmessungen:** Lichte Breite: 502 mm  
Lichte Höhe: 415 mm

---

**Wandteil:** Tiefe: 135 mm

---

**Belastbarkeit:** Schwenkteil, statisch (max.): 450 N

---

**Verpackungseinheit:** 1 St.

---

**Gewicht/VE:** 38 kg

---

**EAN:** 4028177551015

---

**Zolltarifnummer:** 94032080

---

**ETIM 7.0:** EC000261

---

**ETIM 6.0:** EC000261

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27142408

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180208

---

**Produktbeschreibung:** DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x478x673 mm, 9 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, Wandteil:

## Approbationen

---

**Approbationen:** UL + C-UL

---

**Zertifikate:** Schutzart

---

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

---

## Ausschreibungstext

---

Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig  
Gehäuse:  
Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilsschiene zur Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabeleinführung, mit montierter Potentialausgleichsschiene, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")-Profilsschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse komplett sternpunktartig geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte, oben und unten. Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm  
Sichtscheibe: ESG 3mm  
Oberflächenführung:  
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,  
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015  
Abmessungen (B x H x T):  
600 x 478 x 673 mm (9 HE)

---