

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Bodenblech-Module, belüftet – DK 7825.380

Stand : 30.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE – DK 7825.380

erstellt am: 30.09.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Großer Lochanteil für passive Schrankbelüftung.
Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Verzinkt
Lieferumfang:	Inkl. Filtermatte und Klettband
Hinweis:	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen

Produktmerkmale

Passend für:	Gehäusetyp: TS Gehäusetyp: TS IT Gehäusetyp: SE Breite: 800 mm
Abmessungen:	Tiefe: 237,5 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	2,15 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177233348

Zolltarifnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeschreibung:	DK Bodenblech-Modul, belüftet, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Bodenblech-Module für TS 8
Bodenblech-Module,
zum Einsatz im Bodenrahmen des Netzwerkschranks.
Bodenblechtiefe 238 mm.
Bodenblech für Schränke mit Tiefen von 600, 800, 900 und 1000 mm
einsetzbar.
Die Lochungen zur Belüftung können mit einer Filtermatte abgedeckt
werden, die wahlweise mit Klettband innen oder außen
befestigt wird.
Bei Netzwerkschränken TS 8 (Typ I und Typ II) mit 3fach geteiltem
Bodenblech optional 2 Einzelmodule durch belüftetes
Modul austauschbar.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: B: 800 mm
