

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► **Profilschienen, 482,6
mm (19") – DK
7827.080**

Stand : 19.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, CS Toptec – DK 7827.080

erstellt am: 19.09.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	Verkröpft
Nutzen:	Integrierte HE-Markierungen in der Front erleichtern den systematischen Aufbau innerhalb der zölligen Ebene
Material:	Stahlblech, 2 mm
Technische Daten:	Integrierte 482,6 mm (19")-Lochungen (EIA-Standard) Seitliche Rund- und Vierkantlochungen Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:	Mit den Profilschienen lassen sich ebenfalls die Befestigungsmaße 21", 23" und 24" realisieren.

Produktmerkmale

Passend für:	Gehäusetyp: TS 8 Gehäusetyp: CS Toptec Höhe: 800 mm
Abmessungen:	Breite: 482,6 mm Breite: 19"
Höheneinheiten:	15 HE
Verpackungseinheit:	2 St.

Gewicht/VE:	2,47 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177234826
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Produktbeschreibung:	DK-TS Profilschiene, 482,6 mm (19"), für Schrankhöhe: 800 mm, Stahlblech, verkröpft

Ausschreibungstext

DK-TS Profilschiene 15 HE
 Technische Beschreibung: 2 mm Stahlblech, mit integriertem 482,6 mm (19")-Lochungen sowie Rund- und Vierkantlochungen im 25 mm DIN 43 660-Raster. Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert