

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Käfigmutter – TS 8800.340

Stand : 21.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Käfigmutter – TS 8800.340

erstellt am: 21.09.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Die Muttern werden von der gleichen Seite eingesetzt, aus der verschraubt werden soll. Dadurch können auch Befestigungspunkte in gleicher Höhe oder Breite über Eck genutzt werden. Der Federkäfig sorgt auch für eine elektrische Verbindung in der Systemlochung.

Produktmerkmale

Einbaumöglichkeiten: An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
TS, SE Schrankprofil vertikal, über Adapterschiene für PS-Kompatibilität
TS horizontal, direkt
Am horizontalen SE Schrankprofil unten, direkt
Am horizontalen SE Schrankprofil oben (nur in der Tiefe), direkt
Montageschienen 23 x 23 mm
Montage-Chassis 23 x 73 mm
Montage-Chassis 45 x 88 mm
System-Chassis 23 x 73 mm

Gewinde: Typ: M6

Verpackungseinheit: 50 St.

Gewicht/VE: 0,15 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177231849

Zolltarifnummer: 73181692

ETIM 7.0: EC002358

ETIM 6.0: EC002358

eCl@ss 8.0/8.1: 23110815

eCl@ss 6.0/6.1: 27189234

Produktbeschreibung: TS Käfigmutter, für Gewinde M6, zum Einstecken von vorne
