

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Multifunktionsgehäuse – CS 9750.912

Stand : 23.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Multifunktionsgehäuse MFG 12 – CS 9750.912

erstellt am: 23.09.2020 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 2-türig, doppelwandig, symmetrisch oder asymmetrisch
<b>Nutzen:</b>	Vorbereitet zur Montage eines Wärmetauschers oder eines Direct Air Cooling Systems (DAC)
<b>Material:</b>	Aluminium Montageplatte: Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet Reinpolyester
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Lieferumfang:</b>	Eingeschweißter Mittelsteg rechte Tür mit Einzelschwenkhebel, ohne Einsatz linke Tür mit Doppelschwenkhebel, rechts ohne Einsatz, links mit Blindeinsatz Türarretierung mittels mechanischen Aufstellers (ca. 155°) Wetterschutzdach, belüftet (Höhe ca. 150 mm) Bodenblech, einteilig mit Kabelverschraubungen: links Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil): 2x M20 und 1x M50, mittig 3x M50 und 2x M63, rechts: 4x M16, 4x M25 und 1x M32, inkl Abdeckstopfen für Kunststoffverschraubung 1 x 19"-Normfeld, durchgehend in Edelstahlausführung Montageplatte Trennwand zwischen Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil) und 19"-Ebene
<b>Optionen:</b>	Symmetrisch geteilte Türen Asymmetrisch geteilte Türen Sockel für Multifunktionsgehäuse Wärmetauscher

Direct Air Cooling Systems (DAC)  
Batterieboden  
Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil)  
Stromversorgung

---

**Hinweis zur Best.-Nr.:** Lieferzeit auf Anfrage

---

**Produktmerkmale**

---

**Abmessungen:** Breite: 1300 mm  
Höhe: 1500 mm  
Tiefe: 500 mm

---

**Anzahl Türen:** 2

---

**Verpackungseinheit:** 1 St.

---

**Zolltarifnummer:** 94032080

---

**ETIM 7.0:** EC000261

---

**ETIM 6.0:** EC000261

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

---