

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompakttavler AE – AE 1039.500

Publisering : Mon Aug 10 04:42:20 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompakttavler AE – AE 1039.500

Oprettet: 10.08.2020 på www.rittal.com/dk-dk



Discontinued article.

Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30.09.2020 |||Artiklen erstattes af: 1039000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade:	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret
Farve:	RAL 7035
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsklasse NEMA:	NEMA 4
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt Flangeplade(r) i skabsbunden Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam
Grundmateriale:	Stålplade

Produktegenskaber

Dimensioner:	Bredde: 600 mm Højde: 380 mm Dybde: 210 mm
---------------------	--

Materialetykkelse:	Kabinet: 1,38 mm Låge: 1,5 mm Montageplade: 2,5 mm
Montageplade:	Bredde: 549 mm Højde: 355 mm
Antal låger:	1
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre:	Ja
Udførelse lås:	Vridere
Antal låse:	1
Låseindsats:	3 mm dobbeltkam
Flangeplade, størrelse:	5
Flangeplade, antal:	1
Pakkestørrelse:	1 stk.
Vægt/PS:	15,4 kg
EAN:	4028177252042
Toldtarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	AE KompakttaVe, BHD: 600 x 380 x 210 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, én vridelås

Godkendelser

Godkendelser:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping
----------------------	--

TÜV
UL + C-UL

Certifikater:

Certificate of manufacturer according to RMRS
EAC
IK-Code
Kapslingsklasse

Forklaringer:

Overensstemmelseserklæring
