

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventilador Mini – SK 3236.124

Date : 01-oct-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventilador Mini – SK 3236.124

created: 01.10.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Ventilador compacto de corriente continua para la refrigeración de cajas y componentes instalados en cajas.

Unidad de envase: Ventilador
Tomillos de fijación
Protección contra contactos

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): 21 m³/h

Caudal de aire soplado libre (sin esteras filtrantes):

Caudal de aire soplado libre (con esteras filtrantes):

Tensión de servicio: 24 V (c.c.)

Dimensiones: Anchura: 60 mm
Altura: 60 mm
Profundidad: 25,4 mm

Campo de temperatura: Servicio (entorno): -20 °C...+70 °C

Potencia nominal P_{eI}: Para c.c.: 1 W

Nivel de ruido: Para c.c.: 20 dB(A)

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
| Peso/UE: | 0,14 kg |
| EAN: | 4028177637603 |
| Código arancelario: | 84145915 |
| ETIM 7.0: | EC000320 |
| ETIM 6.0: | EC000320 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
| Descripción producto: | SK VENTILADOR 15 M3/H, 24 V |
| Aprobaciones | |
| Aprobaciones: | Approval overview UR |
| Certificados: | EAC |