

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW – SK 3303.500

Date : 19-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW – SK 3303.500

created: 19.09.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y recubrimiento RiNano del condensador.

Ventajas: Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación

Observaciones: Los datos técnicos para el refrigerador mural 3361.540 son válidos con un transformador externo conectado

Características del producto

Variante: montaje mural

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:
L 35 L 35 a 50 Hz: 0,55 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 0,66 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 0,33 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 0,4 kW

Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 315 m ³ /h Circuito interior: 265 m ³ /h
Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 210 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +20 °C...+55 °C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 170 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Equivalente (CO _{2e}): 0,24 t
Potencia nominal P_{eI}:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,39 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,41 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,45 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,42 kW
Intensidad máx.:	A 50 Hz: 2,6 A A 60 Hz: 2,6 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 5,1 A A 60 Hz: 6,4 A
Automático/fusible:	10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	1,4 / 1,21
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	17 kg
EAN:	4028177322844
Código arancelario:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Descripción producto:	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 500W. Confortcontroller 230V, 50/60/HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA