

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► VX25 Blue e+ - integroitiratkaisu – SK 3185.030

päivämäärä : 21.11.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX25 Blue e+ -integrootiratkaisu – SK 3185.030

Luotu: 21.11.2019 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Hyödyt: VX25-rivikaappijärjestelmä ja Blue e+ -jäähdytін täydellisessä symbioosissa Jäähdyttimen voi huoltosyiden vaatiessa irrottaa eteenpäin vetämällä. Ei asennusvaivaa – jäähdytін, oven asentokytkin ja liitäntäkaapelointi on asennettu liitäntävalmiiksi. Jäähdytін tarjoaa kaikki Blue e + -teknologian edut

Materiaali: Teräslevy

Väri: RAL 7035

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: Ulkokierto IP 54 suodatinmatolla
Sisäkierto IP 54 suodatinmatolla

Toimitus: Peruskaappi VX25, ovi, katto, takaseinä, sivuseinät, pohjalevyt, asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Integroitu ovikytkin
Integroitu Blue e+ -nestejäähdytін
Sähköinen kondenssiveden haihdutin
Suodatinpaperi

Ohje: Käyttö ilman suodatinta kielletty
Laitteohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa ohjelmiston RiDiag III (3159.300) avulla

Vaihtoehdot: Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoitusten etävalvonnalla.

Tuoteominaisuudet

Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan: L 35 L 35, 50 Hz: 1,3 kW
L 35 L 35, 60 Hz: 1,3 kW
L 35 L 50, 50 Hz: 0,76 kW

L 35 L 50, 60 Hz: 0,76 kW

Nimellisteho:	0,75 kW
Nimelliskäyttöjännite:	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Mitat:	Leveys: 800 mm Korkeus: 2200 mm Syvyys: 600 mm
Lämpötilan säätö:	e+-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Asennuslevy:	Leveys: 699 mm Korkeus: 1696 mm
Lämpötila-alue:	Varastointi: -40 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): -20 °C...+55 °C Säätöalue: +20 °C...+50 °C
Kylmäaine/jäähdytysaine:	Kylmäaine: R134a Määrä: 590 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,85 t
Nimellisteho P_{el}:	L 35 L 35, 50 Hz: 0,67 kW L 35 L 35, 60 Hz: 0,67 kW L 35 L 50, 50 Hz: 0,61 kW L 35 L 50, 60 Hz: 0,61 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.):	24 bar
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz:	5,3
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	180 kg
EAN:	4028177927148
Tullitariffinimike:	94032080
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704

Tuotekuvaus:	Peruskaappi VX25, 800 x 2200 x 600 mm, asennuslevy 699 x 1696 mm, integroidulla Blue e+ -jäähdyttimellä, 1300 W, 230 V, e+ Controllerilla
---------------------	---

Hyväksynät

Hyväksynät:	CCC exception letter Hyväksyntäyhteenvedo
--------------------	--

Sertifikaatit:	EAC
-----------------------	-----

Selitykset:	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus
--------------------	------------------------------------
