



# **Câble de raccordement – SZ 2500.410**

Date d'édition : 5 déc. 2019



# Câble de raccordement – SZ 2500.410

: 05.12.2019 [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description du produit

<b>Modèle:</b>	Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
<b>Description:</b>	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
<b>Couleur:</b>	Noir
<b>Normes:</b>	Câbles de raccordement au réseau : AVLV2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2

## Caractéristiques du produit

<b>Dimensions:</b>	Longueur: 3000 mm
<b>Tension nominale:</b>	24 V (DC)
<b>Section:</b>	AWG 18
<b>Unité d'emballage:</b>	5 p.
<b>Poids/UE:</b>	0,86 kg
<b>Taux de cuivre (kg / pièce):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177809109
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	85444290

<b>ETIM 7.0:</b>	EC001576
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001576
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27060402
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27119116
<b>Description du produit:</b>	SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 2 pôles, 24 V DC, longueur : 3000 mm
<b>Homologations</b>	
<b>Homologations:</b>	UR + C-UR
<b>Certificats:</b>	EAC
<b>Déclarations:</b>	Déclaration fabricant